



Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 3,05/0,2mm



Données de commande

N° commande	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Classe d'article	26A

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection. Universel pour ISO-P et ISO-M. Pour avances moyennes.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610 – 273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Largeur de gorge w	3,05 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Avance f	0,06 - 0,18 mm/tr

Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Série	TANGGRIP-PL
Référence fabricant	TAG N3MF IC5400
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC5400
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage