



## Fraises pour rainures en T HELISLOT, Queue Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm



### Données de commande

N° commande	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Description technique

Plaquette adaptée	XNMU090408
Ø dents $D_c$	31,7 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Longueur de col $L_1$	45 mm
Hauteur rainure $a_p$	13,8 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	2
Longueur totale $L_{tot}$	110 mm
Nombre de plaquettes	4
Ø col $d_1$	16 mm

Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Référence fabricant	ETS D32-14-W32-XN09
Type de queue	Queue Weldon
Type de produit	Fraises pour rainures en T

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------