



## Fraises pour rainures en T HELISLOT, Queue Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm



### Données de commande

N° commande	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Description technique

Angle du chanfrein de bec	90 degré
Ø dents $D_c$	31,7 mm
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Hauteur rainure $a_p$	13,8 mm
Longueur de col $L_1$	41 mm
Ø col $d_1$	16 mm
Longueur totale $L_{tot}$	105 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	2
Nombre de plaquettes	4

Plaquette adaptée	XNMU090408
Référence fabricant	ETS D32-14-W25-XN09
Type de queue	Queue Weldon
Type de produit	Fraises pour rainures en T

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--------------------------------------------	----------