



Fraises pour rainures en T HELISLOT, Queue Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm



Données de commande

N° commande	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Angle du chanfrein de bec	90 degré
Longueur de col L_1	41 mm
Ø col d_1	16 mm
Longueur totale L_{tot}	105 mm
Ø dents D_c	31,7 mm
Plaquette adaptée	XNMMU090408
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Ø queue D_s h6	25 mm
Nombre de plaquettes	4

Hauteur rainure a _p	10,8 mm
Référence fabricant	ETS D32-11-W25-XN09
Type de queue	Queue Weldon
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------