



## Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 6/0,8mm



### Données de commande

N° commande	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Classe d'article	26C

### Description

**Exécution:**

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

**Utilisation:**

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l'usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 273766 – 273768.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
Rayon d'angle R	0,8 mm
Avance f usinage de gorges	0,13 - 0,25 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm

Avance f tournage	0,24 - 0,42 mm/tr
INSL	19 mm
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,6 mm
Série	HELI GRIP
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,6 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	1 mm
Référence fabricant	GRIP 6008T IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	T
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 180 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage