



Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 3/0,3mm



Données de commande

N° commande	274222 3/0,3
GTIN	7291075326161
Classe d'article	26A

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274202 – 274205.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Rayon d'angle R	0,3 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Avance f	0,1 - 0,15 mm/tr

Série	TANG-GRIP
Référence fabricant	TNF 3P-IQ IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 150 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage