



## Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 4/0,4mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274226 4/0,4  |
| GTIN             | 7291075439090 |
| Classe d'article | 26A           |

### Description

**Exécution:**

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

**Utilisation:**

Pour rainurage axial.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274202 – 274205.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Largeur de gorge w        | 4 mm              |
| Rayon d'angle R           | 0,4 mm            |
| Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm           |
| Avance f                  | 0,06 - 0,12 mm/tr |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Série   | TANG-GRIP                   |
| Référence fabricant                           | TNF 4GN-IQ IC808            |
| Nombre de changements/dents                   | 1                           |
| Type d'outils                                 | HM                          |
| Profil de plaquette                           | neutre                      |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                    |
| Application principale                        | UNI                         |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente    |
| Brise-copeaux                                 | GN                          |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 150 m/min              |
| Nuance  | IC808                       |
| Type de produit                               | Plaquettes pour tronçonnage |