


**Garant****SNHX 1103 neutre, Type: ST1400**

## Données de commande

N° commande	218581 ST1400
GTIN	4045197656353
Classe d'article	21A

## Description

**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.Pour largeur de rainure  $a_p$ : 5 mm

Nuance: HB7525

Avance  $f_z$  par dent: 0,13 mm

Chanfrein réalisable: 0,15 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,13 mm
Type	ST1400
Chanfrein réalisable	0,15 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 1103
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	2,7 mm
Pour largeur de rainure $a_p$	5 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage