




Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 60-80mm



Données de commande

N° commande	274203 60-80
GTIN	7291075310993
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur de coupe t_{max}	27 mm
Série	TANG-GRIP
Longueur totale L	90 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Référence fabricant	TNFFA 60L-4IQ
Longueur col	27 mm

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis