



## Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 70-100mm



### Données de commande

N° commande	274202 70-100
GTIN	7291075311075
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour rainurage axial.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

#### Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

### Description technique

Longueur totale L	90 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	30 mm
Série	TANG-GRIP
Largeur de gorge w	5 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Hauteur fonctionnelle $h_1$	24,8 mm
Hauteur de queue $h_5$	32 mm
Référence fabricant	TNFFA 70R-5IQ
Longueur col	30 mm

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis