




## Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 70-100mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274202 70-100 |
| GTIN             | 7291075311075 |
| Classe d'article | 26D           |

### Description

#### Utilisation:

Pour rainurage axial.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

#### Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

### Description technique

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Longueur totale L             | 90 mm         |
| Profondeur de coupe $t_{max}$ | 30 mm         |
| Série                         | TANG-GRIP     |
| Largeur de gorge w            | 5 mm          |
| WF                            | 9,7 mm        |
| WB_2                          | 18 mm         |
| Hauteur fonctionnelle $h_1$   | 24,8 mm       |
| Hauteur de queue $h_5$        | 32 mm         |
| Référence fabricant           | TNFFA 70R-5IQ |
| Longueur col                  | 30 mm         |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Type d'utilisation       | droite             |
| Arrosage interne         | non                |
| Rainurage axial possible | oui                |
| Type de produit          | Porte-outils à vis |