




## Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 110-300mm



### Données de commande

N° commande	274203 110-300
GTIN	7291075311167
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour rainurage axial.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

#### Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

### Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
Série	TANG-GRIP
Longueur totale L	90 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	35 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
Hauteur fonctionnelle $h_1$	24,8 mm
Hauteur de queue $h_5$	32 mm
Référence fabricant	TNFFA 110L-6IQ
Longueur col	35 mm

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis