



Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 150-700mm



Données de commande

N° commande	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Série	TANG-GRIP
Profondeur de coupe t_{max}	35 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Longueur totale L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Référence fabricant	TNFFH 150L-6IQ

Longueur col	35 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis