



Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 90-120mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274204 90-120 |
| GTIN | 7291075310634 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Largeur de gorge w | 3 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Profondeur de coupe t_{max} | 18 mm |
| Série | TANG-GRIP |
| WF | 4,1 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| Hauteur fonctionnelle h_1 | 24,8 mm |
| Hauteur de queue h_5 | 32 mm |
| Référence fabricant | TNFFH 90R-3IQ |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Longueur col | 18 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Porte-outils à vis |