



Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 90-120mm



Données de commande

N° commande	274205 90-120
GTIN	7291075310672
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Description technique

Série	TANG-GRIP
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur totale L	150 mm
Profondeur de coupe t_{max}	18 mm
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Hauteur de queue h_5	32 mm
Hauteur fonctionnelle h_1	24,8 mm
Référence fabricant	TNFFH 90L-3IQ

Longueur col	18 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis