



## Porte-outils HELIGRIP HELI, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 16/3mm



### Données de commande

N° commande	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Classe d'article	26D

### Description

#### Exécution:

En version droite (Figure 1).

#### Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

### Description technique

Longueur de tête $L_1$	30 mm
Taille de queue	16 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	12 mm
Longueur totale L	135 mm
Largeur de gorge w	3 mm
WF	14,8 mm
Série	HELI GRIP
REGL. HTEUR	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Référence fabricant	HELIR 1616-3T12
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis