



## Porte-outils HELIGRIP HELI, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/4mm



### Données de commande

N° commande	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

### Description technique

Longueur de tête L <sub>1</sub>	42 mm
Série	HELI GRIP
WF	23,4 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Longueur totale L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
REGL. HTEUR	3,2 mm
Taille plaquette	20 mm
Référence fabricant	HELIR 2525-4T25

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis