



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/40mm



Données de commande

N° commande	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

Série	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Longueur totale L	135 mm
HBH	8 mm
Taille de queue	25 mm
WF	23,7 mm
Longueur de tête L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Taille plaquette	12 mm
Référence fabricant	PCHR 25-D40-3-IQ
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis