



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/40mm



Données de commande

N° commande	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

Longueur de tête L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Série	PENTAIQGRIP
Longueur totale L	135 mm
Taille de queue	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Taille plaquette	16 mm
Référence fabricant	PCHR 20-D40-3-IQ
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis