



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/32mm



Données de commande

N° commande	273577 20/32
GTIN	7291075318302
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

WF	19,5 mm
Série	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L ₁	28,4 mm
Longueur totale L	120 mm
HBL	29,5 mm
Taille plaquette	16 mm
Référence fabricant	PCHL 20-D32-2-IQ
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis