



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 12/22mm



Données de commande

N° commande	273577 12/22
GTIN	7291075318142
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

HBH	8 mm
Série	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Longueur totale L	100 mm
Taille de queue	12 mm
Longueur de tête L ₁	26,9 mm
WF	11,4 mm
H	25,5 mm
HBL	25,7 mm
Référence fabricant	PCHL 12-D22-2-IQ
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis