



## Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/40mm



### Données de commande

N° commande	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

### Description technique

HBH	8 mm
Longueur totale L	135 mm
Taille de queue	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Série	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Référence fabricant	PCHL 25-D40-3-IQ
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis