



Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/40mm



Données de commande

N° commande	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

Description technique

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Série	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Longueur de tête L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	135 mm
HBL	35,6 mm
Référence fabricant	PCHL 20-D40-3-IQ
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis