

Yale

Palan à chaîne Yalelift 360°, Charge admissible: 0,5t



Données de commande

N° commande	086025 0,5
GTIN	4025092930581
Classe d'article	08X

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d'emploi et un certificat d'essai.

Le guide-chaîne à main pivotant à 360° permet une utilisation dans toutes les positions. Conçus pour des utilisations lourdes. Conformes aux normes européennes de sécurité les plus récentes. L'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Remarque(s):

Charge admissible maximale 20 t., bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.

Version avec châssis intégré, version galvanisée et ATEX sur demande.

Description technique

Force de levage à charge nominale	21 daN
Charge admissible t	0,5 t
Nombre de brins de chaîne	1
Charge admissible	500 kg

Hauteur de levée normale	3 m
Poids	9 kg
Type de produit	Moufles