



## Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 16/24mm



### Données de commande

N° commande	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Classe d'article	26D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

### Description technique

Série	PENTACUT
Profondeur de coupe $t_{max}$	6,5 mm
Longueur de tête $L_1$	19,5 mm
Longueur totale L	120 mm
Taille de queue	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Référence fabricant	PCHR 16-24
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

