



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 16/34mm



Données de commande

N° commande	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Profondeur de coupe t_{max}	10 mm
Taille de queue	16 mm
Série	PENTACUT
Longueur de tête L_1	31 mm
Longueur totale L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Taille plaquette	20 mm
Référence fabricant	PCHR 16-34
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

