



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/24mm



Données de commande

N° commande	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Longueur de tête L_1	19,5 mm
Profondeur de coupe t_{max}	6,5 mm
Longueur totale L	135 mm
Série	PENTACUT
Taille de queue	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Référence fabricant	PCHR 25-24
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

