



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/34mm



Données de commande

N° commande	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Série	PENTACUT
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	31 mm
Longueur totale L	135 mm
Profondeur de coupe t _{max}	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Taille plaquette	20 mm
Référence fabricant	PCHL 25-34
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

