



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 25/34mm



Données de commande

N° commande	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Profondeur de coupe t_{max}	10 mm
Taille de queue	25 mm
Série	PENTACUT
Longueur totale L	135 mm
Longueur de tête L_1	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Référence fabricant	PCHR 25-34
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

