



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/24mm



Données de commande

N° commande	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Longueur totale L	120 mm
Taille de queue	20 mm
Série	PENTACUT
Longueur de tête L ₁	19,5 mm
Profondeur de coupe t _{max}	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Taille plaquette	25 mm
Référence fabricant	PCHL 20-24
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

