



Porte-outils PENTACUT PCH-17, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 10/17mm



Données de commande

N° commande	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956 – 273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Description technique

Série	PENTACUT
Longueur de tête L ₁	17 mm
Taille de queue	10 mm
Longueur totale L	120 mm
Profondeur de coupe t _{max}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Taille plaquette	17 mm
Référence fabricant	PCHLS 10-17

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis