



Porte-outils PENTACUT PCH-17, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 12/17mm



Données de commande

N° commande	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956 – 273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Description technique

Taille de queue	12 mm
Profondeur de coupe t_{max}	4 mm
Série	PENTACUT
Longueur de tête L_1	17 mm
Longueur totale L	120 mm
OAH	17,6 mm
Taille plaquette	17 mm
Référence fabricant	PCHRS 12-17
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis