



Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-P droite, IC1008, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 0,25/17mm



Données de commande

N° commande	273956 0,25/17
GTIN	7291075390308
Classe d'article	26K

Description

Utilisation:

Système universel pour l'usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.

Pour le tronçonnage de gorges. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950 – 273951.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Largeur de gorge w	0,25 mm
Profondeur de coupe t_{max}	0,6 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
CUTDIA	1,2 mm

Dim. plaquette Ø d	17 mm
Série	PENTACUT
Référence fabricant	PENTA 17N025P000RS IC1008
Nombre de changements/dents	5
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 180 m/min
Nuance	IC1008
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage