



Porte-outils PENTACUT PCH-17, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 10/17mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273950 10/17 |
| GTIN | 7291075389555 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956 – 273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Description technique

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Taille de queue | 10 mm |
| Profondeur de coupe t_{max} | 4 mm |
| Longueur totale L | 120 mm |
| Longueur de tête L_1 | 17 mm |
| Série | PENTACUT |
| OAH | 15,6 mm |
| HBH | 2 mm |
| Taille plaquette | 17 mm |
| Référence fabricant | PCHRS 10-17 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |