



## Porte-outils PENTACUT PCH-17, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 16/17mm



### Données de commande

N° commande	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956 – 273959.

#### Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

### Description technique

Longueur totale L	120 mm
Série	PENTACUT
Taille de queue	16 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	4 mm
Longueur de tête $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Taille plaquette	17 mm
Référence fabricant	PCHLS 16-17
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis