



Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 100-180mm



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 273768 100-180 |
| GTIN | 7291075033724 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Description technique

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Profondeur de coupe t_{max} | 32 mm |
| WF | 26,4 mm |
| Largeur de gorge w | 6 mm |
| OAH | 37 mm |
| H | 25 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Longueur de tête L_1 | 51 mm |
| Série | HELI GRIP |
| Référence fabricant | HFHR 25-100-6T32 |
| B | 25 mm |
| Type d'utilisation | droite |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Porte-outils à vis |