



Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 140-240mm



Données de commande

N° commande	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).

Description technique

WF	25,6 mm
Longueur de tête L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Série	HELI GRIP
Largeur de gorge w	4 mm
H	25 mm
Profondeur de coupe t _{max}	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Référence fabricant	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis