



Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 35-40mm



Données de commande

N° commande	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Description technique

Série	HELI GRIP
H	20 mm
Profondeur de coupe t_{max}	20 mm
Longueur totale L	140 mm
Largeur de gorge w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Longueur de tête L_1	39 mm
Référence fabricant	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis