



Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 140-240mm



Données de commande

N° commande	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Description technique

H	25 mm
OAH	37 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur de coupe t_{max}	25 mm
Longueur de tête L_1	44 mm
Longueur totale L	150 mm
WF	25,6 mm
Série	HELI GRIP
Référence fabricant	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis