



Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 35-40mm



Données de commande

N° commande	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).

Description technique

OAH	31 mm
Série	HELI GRIP
H	20 mm
Largeur de gorge w	5 mm
Longueur de tête L ₁	39 mm
WF	21 mm
Profondeur de coupe t _{max}	20 mm
Longueur totale L	140 mm
Référence fabricant	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis