



Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 130-180mm



Données de commande

N° commande	273768 130-180
GTIN	7291075033458
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Description technique

Profondeur de coupe t_{max}	32 mm
Série	HELI GRIP
OAH	37 mm
Longueur de tête L_1	51 mm
H	25 mm
Largeur de gorge w	5 mm
WF	26 mm
Longueur totale L	150 mm
Référence fabricant	HFHR 25-130-5T32
B	25 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis