



## Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 180-400mm



### Données de commande

N° commande	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

### Description technique

Longueur totale L	150 mm
OAH	40 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	51 mm
Série	HELI GRIP
WF	26,4 mm
Profondeur de coupe t <sub>max</sub>	32 mm
H	25 mm
Largeur de gorge w	6 mm
HBH	3 mm
Référence fabricant	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis