



Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 40-48mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273769 40-48 |
| GTIN | 7291075032840 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).

Description technique

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| WF | 20,6 mm |
| Série | HELI GRIP |
| H | 20 mm |
| OAH | 31 mm |
| Longueur de tête L_1 | 44 mm |
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Longueur totale L | 140 mm |
| Profondeur de coupe t_{max} | 25 mm |
| Référence fabricant | HFHL 20-40-4T25 |
| B | 20 mm |

Fiche technique

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Rainurage axial possible | oui |
| Type de produit | Porte-outils à vis |