



Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 130-180mm



Données de commande

N° commande	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Classe d'article	26D

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).

Description technique

OAH	37 mm
WF	26 mm
Profondeur de coupe t_{max}	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L_1	51 mm
H	25 mm
Largeur de gorge w	5 mm
Série	HELI GRIP
Référence fabricant	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis