



## Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 100-140mm



### Données de commande

N° commande	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

### Description technique

OAH	37 mm
Longueur totale L	150 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	25 mm
H	25 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Série	HELI GRIP
Longueur de tête $L_1$	44 mm
WF	25,74 mm
Référence fabricant	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis