




Barres d'alésage MINCUT, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/10mm



Données de commande

N° commande	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Classe d'article	26l

Description

Exécution:

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage dans la plage de diamètres 8 mm – 17 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 270422 – 270429.

Description technique

Déport L_3	11,2 mm
Série	MINCUT
Longueur totale L	90 mm
Ø queue D_5	12 mm
Taille plaquette	10 mm
Longueur de tête l_2	17,2 mm
Largeur fonctionnelle f_1	2,4 mm
Largeur radiale f_2	5,5 mm
Ø arrosage d_5	6 mm
Rayon R	4,6 mm
Référence fabricant	MIFHR 12C-10

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage