




## Barres d'alésage MINCUT, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/15mm



### Données de commande

N° commande	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Classe d'article	26l

### Description

#### Exécution:

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

#### Utilisation:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage dans la plage de diamètres 8 mm – 17 mm.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 270422 – 270429.

### Description technique

Ø queue $D_s$	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Série	MINCUT
Déport $L_3$	12,5 mm
Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête $l_2$	19 mm
Largeur fonctionnelle $f_1$	2,7 mm
Largeur radiale $f_2$	7,5 mm
Ø arrosage $d_s$	8 mm
Rayon R	10,3 mm

Référence fabricant	MIFHR 16C-15
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage