




Barres d'alésage MINCUT, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/15mm



Données de commande

N° commande	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Classe d'article	26l

Description

Exécution:

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage dans la plage de diamètres 8 mm – 17 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 270422 – 270429.

Description technique

Série	MINCUT
Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	15 mm
Déport L ₃	12,5 mm
Ø queue D ₅	20 mm
Longueur de tête l ₂	19 mm
Largeur fonctionnelle f ₁	4,7 mm
Largeur radiale f ₂	9 mm
Ø arrosage d ₅	8,5 mm
Rayon R	11,3 mm

Référence fabricant	MIFHR 20C-15
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage