



Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2,2/8mm



Données de commande

N° commande	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	5,5 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 8-2.20-0.20 IC908
Nuance	IC908

Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables