



## Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/10mm



### Données de commande

N° commande	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Classe d'article	26J

### Description

**Exécution:**

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

**Adapté(s) pour:**

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Profondeur coupe max. $t_{max}$	9 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
INSL	25,1 mm
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 10-2.00-0.20 IC908
Nuance	IC908

Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables